

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Bestell-Nr. 418.862



Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm

- + Elastischer Gummiabsaugring mit verschleißarmen Metallring: gleitet ruckfrei über die Oberfläche, schützt vor Staub und herausschleudernden Steinen
- + Staubabsaugung: schützt vor abrasivem Staub, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Sanftanlauf: für sicheren Start ohne Überlastung des Stromnetzes
- + Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- + Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- + Absaugstutzen: 32 mm Außen-Ø
- + Spindelarretierung
- + Sehr gut geeignet für großflächiges Abtragen
- + Optimale Führung durch hinteren Stielgriff
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Saugschlauch/Adapter nicht im Lieferumfang enthalten
- + Geeignet sind Schleifteller der Bauhöhen 22 mm bis 28 mm
- + Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Technische Attribute

Scheiben-Ø	180 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 /min
Leistungsaufnahme	2400 Watt
Leistungsabgabe	1450 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	6,6 kg

Grundausrüstung

1 Diamantschleifteller Estrich-Jet	359.408
1 Absaughaube mit Gummiabsaugring	421.154
1 Saugadapter	393.398
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Spannflansch SW 17	191.604
3 Kabelhalter	302.538 (3x)
1 Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Transportkoffer	329.908
1 Bügelhandgriff	1 Stück