


# Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Aтира

- ▶ Auszugsführung Quadro V6 mit Silent System, Großverpackung
- ▶ Vollauszug, Belastbarkeit bis zu 30 kg



- ▶ Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Aufschiebmontage
- ▶ Stahl verzinkt

## EB 12,5 (Korpuseitendicke 16 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
	links	rechts	
260	9 047 180	9 047 181	20 St.
300	9 039 093	9 039 095	20 St.
350	9 046 304	9 046 305	20 St.
420	9 046 294	9 046 295	20 St.
470	9 046 288	9 046 289	20 St.
520	9 047 171	9 047 172	20 St.

## EB 10,5 (Korpuseitendicke 18 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
	links	rechts	
260	9 047 392	9 047 393	20 St.
300	9 065 870	9 065 871	20 St.
350	9 047 443	9 047 444	20 St.
420	9 047 450	9 047 451	20 St.
470	9 047 452	9 047 453	20 St.
520	9 047 454	9 047 455	20 St.

## EB 9,5 (Korpuseitendicke 19 mm)

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
	links	rechts	
260	9 047 281	9 047 282	20 St.
300	9 065 911	9 065 912	20 St.
350	9 047 284	9 047 285	20 St.
420	9 047 287	9 047 288	20 St.
470	9 047 289	9 047 290	20 St.
520	9 047 293	9 047 294	20 St.