SEMPERIT ()

CR N 9581

S CR-SBR, schwarz - commercial

S hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

S bedingt witterungsbeständig

S für geringe mechanische Anforderungen

Spezialanfertigung – Bitte beachten Sie die Mindestbestellmengen

S Verpackung siehe Allgemeine Informationen

Härte [Shore A]: 65 ± 5 Dichte [g/cm³]: ca. 1,40

Reißfestigkeit [N/mm²]: 6 Reißdehnung [%]: 200

Ozonbeständigkeit: bedingt beständig
Witterungsbeständigkeit: bedingt beständig
Ölbeständigkeit: nicht beständig
Benzinbeständigkeit: nicht beständig
Säurebeständigkeit: bedingt beständig
Starke Basen: bedingt beständig
Verschleißfestigkeit: nicht geeignet

EINSATZTEMPERATURBEREICH

Medium	dyn. (stat.)	max.	short-term
Luft	-30°C	+70 °C	+90 °C

DRUCKVERFORMUNGSREST DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22 h	70 °C	40 %

ALTERUNG DIN 53508

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70 h/70 °C	+7 Shore A	- 15 %	-25 %

AUMA-PLATTEN

/ (O / (
Artikel-	Dicke	Breite	Länge	Ober-	Einlagen-
nummer	mm	m	m	fläche	anzahl
4011 81100	1,0	1,4	20	G G	0
4011 81150	1,5	1,4	20	G G	0
4011 81200	2,0	1,4	20	G G	0
4011 81300	3,0	1,4	10	G G	0
4011 81400	4,0	1,4	10	G G	0
4011 81500	5,0	1,4	10	G G	0
4011 81600	6,0	1,4	10	G G	0
4011 81800	8,0	1,4	5	G G	0
4011 81000	10,0	1,4	5	G G	0

PRESS-PLATTEN

Artikel-	Dicke	Breite	Länge	Ober-	Einlagen-
nummer	mm	m	m	fläche	anzahl
4213 81120	12,0	1,4	5	G G	0
4213 81150	15,0	1,4	5	G G	0
4213 81200	20,0	1,4	5	G G	0
4213 81250	25,0	1,4	5	G G	0
4213 81300	30,0	1,4	5	G G	0
4213 81400	40,0	1,4	5	G G	0
4213 81500	50,0	1,4	5	G G	0

G = Glatt

Wichtige Hinweise:

18. 11. 2008

Dieser Katalog wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langiähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Katalog nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) zögern Sie nicht und kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar sind.

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben stellen Richwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26 Telefon +43 2630 310-0*, Telefax +43 2630 310 320 E-Mail: semperflex@semperit.at, Internet: www.semperit.at

