

Die RO-MAN 660BR/90L Maschine wurde in Zusammenarbeit mit Experten aus der Schweiz entwickelt.



Die akkubetriebene kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine RO-MAN 660BR/90L reinigt schnell und komfortabel mittlere bis große Flächen zuverlässig schnell sowie rückstandslos. Dank hoher Reinigungsleistung mit 2 Bürsten oder 2 Treibtellern und ergonomischer Bedienung wird ein müheloses und anwenderfreundliches Reinigen gewährleistet. Eine einfache Bedienung und mechanische Aufbauweise sorgen für einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7 km/h können Sie das Tempo entsprechend der Umgebung und dem Grad der Verschmutzung anpassen. Ein 90 l-Frischwassertank und ein 100 l-Schmutzwassertank ermöglichen das Reinigen großer Flächen.

- **Kompakte und robuste Aufsitz-Maschine**
- **Hohe Wendigkeit, ideal auch für engere Bereiche**
- **Ergonomisches Design**
- **Leiser Betrieb**
- **Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel**
- **Sehr gute Absaugergebnisse**

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	2 x 12 V (24 V) 150 Ah
Arbeitsbreite	660 mm / 2 x 330 mm (2 x 13")
Bürstmotor	2 x 400 W
Bürstendrehzahl	180 U/min
Saugmotor	450 W
Pumpendruck	160 mbar
Motor Radantrieb	500 W
Geschwindigkeit	0-7 km/h
Frischwassertank	90 L
Schmutzwassertank	100 L
Flächenleistung	ca. 3800 m ² /h
Laufzeit / Ladezeit	180 min / 8 Std.
Absaugbreite	1000 mm
Gewicht m. Batterien	262 kg
Abmessungen	140 x 75 x 139 cm

Artikel-Nr.: SCR660BR

Im Lieferumfang enthalten sind:
2 x 12 V / 150 Ah langlebige wartungsfreie Gel-Batterien, integriertes Ladegerät, 2 x Treibteller, 2 x Schrubbbürste

