

CHERRY STREAM 3.0



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Robuste Eleganz mit gelaserten Tasten

CHERRY STREAM 3.0 ist ein Non-Stop-Arbeiter. Speziell entwickelt für den Dauereinsatz im Büro: Abriebfeste Laserbeschriftung der Tasten, Flüsteranschlag, Spritzwasserschutz und ultraflaches, ergonomisches Design.

Entscheidende Vorteile

- Dauerhaft abriebfeste Laserbeschriftung der Tastenkappen
- Spill resistant - unempfindlich gegen Spritzwasser
- Plug & Play für einfache Inbetriebnahme ohne Software-Installation
- Ultraflaches, ergonomisches Top-Design für ermüdungsfreies Arbeiten
- Ultra silent. Flüsteranschlag für besonders geräuscharmes Schreiben.
- 6 HotKeys zur komfortablen Steuerung der Lautstärke und der wichtigsten Funktionen für den Mediaplayer
- Standard-Tastatur-Layout (inklusive Cursor- und Nummern-Block)
- Blaue Status-LEDs
- GS-Zulassung
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 936 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1205 g

Kabellänge:

ca. 1,80 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 65°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 40°C







Stromaufnahme:

typ. 15 mA

Anschluss:

- USB

Produktzulassungen:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 

Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

Lieferumfang:

- CHERRY STREAM 3.0
- gedruckte Bedienungsanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 472 x 176 x 18 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 485 x 220 x 30 mm

Zuverlässigkeit:

- MTBF > 80.000 Stunden

Tastatur:

- Tastentechnologie: SX
- Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 6
- Anzahl Umkartons pro Palette: 28

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Anzahl Tasten
1	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200BE-0	4025112083150	Belgien	weiß-grau	weiß-grau	105+6
2	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200BE-2	4025112083273	Belgien	schwarz	schwarz	105+6
3	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200CH-0	4025112083235	Schweiz	weiß-grau	weiß-grau	105+6
4	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200CH-2	4025112083174	Schweiz	schwarz	schwarz	105+6
5	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200CS-0	4025112085840	Tschechien / Slowakei	weiß-grau	weiß-grau	105+6
6	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200CS-2	4025112085857	Tschechien / Slowakei	schwarz	schwarz	105+6
7	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200DE-0	4025112083242	Deutschland	weiß-grau	weiß-grau	105+6
8	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200DE-2	4025112083181	Deutschland	schwarz	schwarz	105+6
9	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200ES-2	4025112085291	Spanien	schwarz	schwarz	105+6
10	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200EU-0	4025112083259	US-Englisch mit EURO Symbol	weiß-grau	weiß-grau	104+6
11	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200EU-2	4025112083198	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	104+6
12	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200FR-0	4025112083266	Frankreich	weiß-grau	weiß-grau	105+6
13	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200FR-2	4025112083204	Frankreich	schwarz	schwarz	105+6
14	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200GB-0	4025112083167	UK	weiß-grau	weiß-grau	105+6
15	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200GB-2	4025112083211	UK	schwarz	schwarz	105+6
16	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200IT-2	4025112085307	Italien	schwarz	schwarz	105+6
17	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200PN-0	4025112083143	Pan-Nordic	weiß-grau	weiß-grau	105+6
18	CHERRY STREAM 3.0	G85-23200PN-2	4025112083228	Pan-Nordic	schwarz	schwarz	105+6