

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2122 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. \_x000D\_Wiegebereich 1 - 2000 kg, mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %. Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste, Stromversorgung durch 4 x 1,5-V-AABatterien, Schutzklasse IP 65. Berädern: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:

<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	2000
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1550
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	540
<b>Hubbereich (mm)</b>	85-205
<b>Gabellänge (mm)</b>	1150
<b>Gabelbreite (mm)</b>	160
<b>Tragbreite (mm)</b>	540
<b>Bereifung</b>	Polyurethan
<b>Radgröße (mm)</b>	180 x 50
<b>Gabelrolle Material</b>	Polyurethan
<b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b>	70 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	117
<b>Ursprungsland</b>	China
<b>Garantie (Jahre)</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900080
<b>GTIN</b>	4017976021225