

Artikelnummer: 130160

Kurzbeschreibung: Einzel-Container SAFE TANK 300, für passive Lagerung

Langbeschreibung: Einzel-Container SAFE TANK 300, 2100 x 1140 mm: Konzipiert nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes und zugelassen für nicht brennbare oder entzündliche, leicht entzündliche und hochentzündliche Medien und aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1 - 3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung. Wanne aus Stahlblech (3 mm, S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt max. Verkehrslast auf der Wanne: 1000 kg/qm Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen einzigartige Konstruktion mit Statik max. Schneelast Einzelcontainer auf dem



Dach: 100 kg/qm Windlast: 0,59 kn/qm (Windlastzone 2 - Binnenland) Standardtür: 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss Anschlag DIN rechts Außenhöhe: 2300 mm Innenhöhe: 2000 mm Abmessung außen: B 2100 x T 1140 mm Abmessung innen: B 2000 x T 970 mm Leergewicht: 310 kg Auffangvolumen: 275 l Ausführungen: WGK 1-3 für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten für passive Lagerung zur Lagerung von nicht brennbaren und brennbaren Medien gem. BetrV. für aktive Lagerung zur Lagerung von nicht brennbaren und brennbaren Medien gem. BetrV. zusätzlich Um- und Abfüllung erlaubt Hinweis: Durch die mechanische Belüftung erfolgt eine Luftdurchflutung unterhalb des Gitterrostes und innerhalb des Containers mit einem 5-fachen Luftwechsel pro Stunde.