

FiberTuf™

P1100

Hohe Flexibilität und Robustheit,
optimale Fingerbeweglichkeit



Mehrzweck



Leichte Belastungen

Hohe Flexibilität und Robustheit, optimale Fingerbeweglichkeit

- Hergestellt aus aromatischer Polyesterfaser sind die Ansell FiberTuf 76-501 Licht Mechanische Arbeitshandschuhe ideal für den Handschutz bereitstellt, wenn trockene Anwendungen durchführen, die leichten mechanischen Schutz erfordern. & Nbsp;
- Sie verfügen über PVC-Noppen auf der Handinnenseite für verbesserte Greif- und sind in verschiedenen Größen verfügbar, um die bequemste und sicheren Sitz zu gewährleisten.
- bietet eine höhere Leistung und Haltbarkeit als herkömmliche Baumwolle und Polyamid-Handschuhe.



Industrien

- Bauarbeiten
- Transport
- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Logistik
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Verpackung
- Leichte Montagearbeiten
- Allgemeine Arbeiten
- Montage von Komponenten
- Montage von Haushaltsgeräten

FiberTuf™

P1100

Hohe Flexibilität und Robustheit,
optimale Fingerbeweglichkeit

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus aromatischer Polyesterfaser sind die Ansell FiberTuf 76-501 Licht Mechanische Arbeitshandschuhe ideal für den Handschutz bereitstellt, wenn trockene Anwendungen durchführen, die leichten mechanischen Schutz erfordern. & Nbsp;
- Sie verfügen über PVC-Noppen auf der Handinnenseite für verbesserte Greif- und sind in verschiedenen Größen verfügbar, um die bequemste und sicheren Sitz zu gewährleisten.
- bietet eine höhere Leistung und Haltbarkeit als herkömmliche Baumwolle und Polyamid-Handschuhe.

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



EN388: 2016



214XA

Spezifikationen

FiberTuf 76-501	Veredelung: Genoppte Innenhand Beschichtungsmaterial: PVC Auskleidungsmaterial: Synthetikfaser, Polyester Manschetten-Stil: Strickbund	13	7, 8, 9, 10	240-270mm	Blau	• 12 pairs/bag, 12 bags/carton
-----------------	---	----	-------------	-----------	------	--------------------------------

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551