

PAVOY

Schwerlast- Flügeltürenschränk Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1470 x 630 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, Mit Mitteltrennwand, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 142285



PAVOY Schwerlastschrank Basis

mit Mitteltrennwand

Schwerlast-Flügeltürenschränk

- Geeignet für Industriebetriebe, Werkstätten und Lagern
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1470 x 630 mm
- Traglast je Ebene 120 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Mit Mitteltrennwand
- Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 4 Böden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür

- einschlagende Türen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Schwerlastschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
geeignet für (Branche/Bereich)	Industriebetriebe, Werkstätte, Lager	Unterbau	ohne
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahl
Höhe	1950 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	1470 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tiefe	630 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schrank links Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Schrank rechts Ausstattung	Böden	Mitteltrennwand	ja
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Türöffnungswinkel	180 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	120 kg	fahrbar	nein
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Tür Ausführung	einschlagend	Gewicht	193 kg
abschließbar	ja		

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung