


Vakuumsauger-Halter ESH-HD-6-G

Teilenummer: 189242

FESTO

mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskanutmutter.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	20 mm
Volumen	13,171 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 6
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	472 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M20x2
Vakuumanschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl