

Typ AWS, für die sichere Lagerung von Fässern

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H 224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- sicheres Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne Typ P2-F
- praxisbewährte Regalkombination bestehend aus Stapelregal und Auffangwanne
- robuste Stahlkonstruktion, verzinkt
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
- Auffangwanne aus Stahl
- Auffangwanne wahlweise verzinkt oder lackiert
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Bestell-Nr. 114-452-J0

Gleich mitbestellen



Kannenträger aus PE, Maße B x T x H (mm): 270 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-902-J0



Kannenträger aus Stahl, Maße B x T x H (mm): 280 x 270 x 300, Bestell-Nr. 114-543-J0



Rollenaufüge für die liegende Fasslagerung, Bestell-Nr. 114-542-J0

Fassregal Typ AWS 9, für 2 Fässer à 200 Liter, inkl. Kannenträger aus Stahl



Fassregal Typ AWS 12, für 3 Fässer à 60 Liter, Bestell-Nr. 114-454-J0



Fassregal Typ AWS 10, für 4 Fässer à 200 Liter, inkl. PE-Kannenträger, Bestell-Nr. 114-586-J0



Fassregal Typ AWS 11, für 3 Fässer à 60 Liter und 2 Fässer à 200 Liter, inkl. Kannenträger aus Stahl, Bestell-Nr. 120-177-J0

Typ	AWS 9	AWS 10		AWS 11		AWS 12
Maße außen B x T x H [mm]	870 x 1340 x 1860	1370 x 1260 x 1795	1370 x 1260 x 1925	1370 x 1260 x 1795	1370 x 1260 x 1925	1370 x 1260 x 1050
Fachmaße B x T x H [mm]	735 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697	1235 x 600 x 697
Ausstattung Lagerebenen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen	Fassauflagen
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 60 Liter
Anzahl	2	4	4	2	2	3
Lagerkapazität zusätzlich	–	–	–	Fässer à 60 Liter	Fässer à 60 Liter	–
Anzahl	–	–	–	3	3	–
Auffangvolumen [l]	205	205	400	205	400	205
Traglast Fassauflage [kg]	350	350	350	350 / 120	350 / 120	120
Feldlast [kg]	700	1400	1400	1060	1060	360
Bestellnummer	114-452-J0	114-586-J0	178-427-J0	120-177-J0	178-426-J0	114-454-J0