



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

RC132V | CORELINE PANEL - 840 neutraalwit - Voedingsunit

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Bundelspreiding armatuur	90°
Aantal VSA's	1 unit	Unified Glare Rating CEN	19
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Ingangsspanning	220-240 V
Code productfamilie	RC132V [CORELINE PANEL]	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lighting Technology	LED	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Waardeschaal	Prestaties	Aanvankelijk energiegebruik CLO	- W
Eisen aan armatuurontwerp		Average CLO power consumption	- W
Lichtstroom	3.600 lm	Energieverbruik	34 W
Verzadigd rood (R9)	<50	Aanloopstroom	16 A
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Aanlooptijd	0,2 ms
Lichtrendement (nominaal)	106 lm/W	Vermogensfactor (fractie)	0.9
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Kabel	-
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0.4	Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
Bundelhoek van lichtbron	- graden		
Kleur lichtbron	840 neutraalwit		
Optiektype	Lichthoek 90°		

CoreLine Panel

Temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	0 tot +35 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	White
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.195 mm
Totale breedte	295 mm
Totale hoogte	69 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	69 x 295 x 1195 mm
Goedkeuring en toepassing	
Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Full EOC	872016901369800
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
Bestelcode	01369800
Lokale code	01369800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910505102349
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
EAN/UPC - Case	8720169013698



CoreLine Panel

Maatschets

