

Productinformatie

99 10 250

Kracht-Moniertang

Grote krachtoverbrenging

DIN ISO 9242



- 25 % krachtbesparing in vergelijking met traditionele moniertangen van dezelfde grootte
- Ook om diepliggende ijzers door hun zeer slanke vorm te binden
- Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen
- Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer
- Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkelijker werken
- Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad
- Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	99 10 250
EAN	4003773071396
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
gewicht	350 g
Afmetingen	250 x 49 x 25 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,8 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,3 mm
Meslengte mm	23,0 mm 25,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen