

Productinformatie

88 07 300

KNIPEX Alligator®

Waterpomptang

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
- Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling; zeer geschikt voor werkzaamheden buiten
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	88 07 300
EAN	4003773022350
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	dompelisolatie, VDE-getest
gewicht	661 g
Afmetingen	300 x 82 x 35 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	9
Capaciteit voor buizen inch (diameter)	Ø 2 3/4
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	60 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

