

Artikelnummer: 129224

Kurzbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1525

Langbeschreibung: Elektro-Hubwagen E-SDJ 1525: Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten oder zum einfachen Transport von Paletten über kurze Wegstrecken. Ausstattungsmkmale: stufenloses, elektrisches Heben und Senken stabile, gummierte Haltegriffe und eine gummierte Handdeichsel für eine einfache und komfortable Handhabung Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren robuste Feststellbremse an einer Lenkrolle für einen sicheren Stand Plexiglas-Schutzscheibe für maximale Sicherheit mit integriertem Ladegerät (230 V/50 Hz), kann an jeder Steckdose aufgeladen werden wartungsarme Batterie Technische Daten: Tragfähigkeit: 1500 kg



Lastschwerpunkt Abstand: 600 mm Hubbereich: 85 - 2500 mm Bauhöhe (gesenkt): 1780 mm Bauhöhe (gehoben): 3040 mm Gabelzinkenmaße: L 1100 x B 180 x H 60 mm Tragbreite: 570 mm Gesamtlänge: 1790 mm Gesamtbreite: 762 mm Wenderadius: 1490 mm Radausführung: Polyurethan Lenkräder: a'Öœ 180 x B 50 mm Tandem-Lastrollen: a'Öœ 74 x B 70 mm Hubgeschwindigkeit: 65/100 mm/s Hubmotor: 1,5 kW Batteriekapazität: 12/150 V/Ah Eigengewicht: 515 kg

EAN/GTIN: 4260151123522