


Broszura informacyjna

90 42 250

Szczypce do montażu konstrukcji z płyt gips-karton

- Do obsługi jedną ręką
- Do montażu konstrukcji metalowych ścian działowych i sufitów podwieszanych
- Do montażu profili U i C o grubości maksymalnej 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Korpus szczypiec: specjalna stal narzędziowa, walcowana, hartowana olejowo



AAA

Ogólna	
Nr art.	90 42 250
EAN	4003773047865
Szczypce	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	676 g
Wymiary	250 x 84 x 18 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres pracy w milimetrach	Maks. 1,2 (2 x 0,6)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Przebijak przeciska się przez metalowe profile



Ustawienie narzędzia do wykonania połączenia