

Scangrip bouwlamp SITE LIGHT 80

864 lamp SMD-led, met draaggreep,
straalhoek 120 °, met kabel

Artikelnummer: 254513



bouwlamp

- Geschikt voor bouwplaatsen en loods
- hoogte x breedte x diepte 241 x 415 x 160 mm
- 864 lamp SMD-led
- energie-efficiëntieklasse E
- met draaggreep
- straalhoek 120 °
- in 4 trappen dimbaar
- met kabel
- temperatuurbestendig van -25 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- 3 jaar garantie



gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	draaggreep
type lamp	bouwlamp	lamp functie	in 4 trappen dimbaar
geschikt voor (branches)	bouwplaatsen en loodsen	hoogte	241 mm
type lamp	SMD-led	breedte	415 mm
lampen aantal	864 stuks	diepte	160 mm
energie-efficiëntieklasse	E	temperatuurbereik	-25 °C tot +40 °C
lichtstroom	20000-80000	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
dimbaar	ja	garantie	3 jaar
afstraalhoek	120 °	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
spanningsverzorging	kabel	gewicht	7 kg
kabellengte	10 m		