


Twisted Pair Installationskabel - Kategorie 6_A Klasse E_A - U/FTP



Kurzbeschreibung

CAT 6_A Klasse E_A, U/FTP, Twisted Pair Installationskabel, 500 MHz

Anwendungsbereiche

Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2.5GBase-T;
5GBase-T; 10GBase-T
IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM; PoE/PoE+

Zertifizierung

ETL Typ Muster (101622550CRT-001)

Normen

ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 3rd Ed.; IEC 61156-5
EN 50173-1/4; EN 50288-10-1

Physikalische Eigenschaften

Leiter	Blanker Kupferdraht, AWG 23/1
Isolierung	HD-PE (High Density Polyethylene)
Gesamtzahl der isolierten Leiter	8, verdreht zu 4 Paaren
Farbcode	Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
Abschirmung der Einzelpaare	Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
Gesamtschirmung	Keine, Beidraht
Außenmantel	E _{CA} bis B2 _{CA} gem. EN 50575; LSZH
Außenmantelstärke (nominal)	0,5 mm (E _{CA}); 0,6 mm (D _{CA}); 0,8 mm (C _{CA}); 0,8 mm (B2 _{CA})
Außenmantelfarbe	Lichtblau (RAL 5012)

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	150 N max.
Dynamischer Biegeradius	8x AD mm min.
Statischer Biegeradius	4x AD mm min.
Transport- und Lagertemperaturbereich	-20 °C bis zu +60 °C
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis zu +75 °C
Installationstemperaturbereich	0 °C bis zu +50 °C
Außendurchmesser (nominal)	7,0 mm (E _{CA}); 7,2 mm (D _{CA}); 7,6 mm (C _{CA}); 7,6 mm (B2 _{CA})
Gewicht (kg/km)	56 kg (E _{CA}); 57 kg (D _{CA}); 58 kg (C _{CA}); 58 kg (B2 _{CA})



Elektrische Eigenschaften

Impedanz	100 ± 15 Ohm @ 4-100 MHz; 100 ± 25 Ohm @ 100-500 MHz;
Kapazität	45 pF/m nominal @ 1 KHz
Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde)	1,6 pF/m max. @ 1 KHz
Isolationswiderstand	5 GOhm x km min.
Gleichstromwiderstand	95 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
Schleifenwiderstand	190 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
Betriebsspannung	72 Vdc max.
Kopplungsdämpfung	CA-Type 2
Phasenverzögerung	450 nS/100 m max.
Laufzeitverzögerung	25 nS/100 m max.
Trennklasse	„c“ gem. EN 50174-2
NVP	70%

Artikelnummer Information

Artikelnummer	Länge/Verpackung	Brandverhalten gem. EN 50575	DoP Nummer
DK-1623-A-VH-1	100 m Box, Simplex	E _{CA}	DoP_1000_052
DK-1623-A-VH-305	305 m Trommel, Simplex		
DK-1623-A-VH-5	500 m Trommel, Simplex		
DK-1624-A-VH-1	100 m Box, Simplex	D _{CA}	DoP_1000_036
DK-1624-A-VH-305	305 m Trommel, Simplex		
DK-1624-A-VH-5	500 m Trommel, Simplex		
DK-1625-A-VH-1	100 m Box, Simplex	C _{CA}	DoP_1000_070
DK-1625-A-VH-305	305 m Trommel, Simplex		
DK-1625-A-VH-5	500 m Trommel, Simplex		
DK-1626-A-VH-1	100 m Box, Simplex	B2 _{CA}	DoP_1000_037
DK-1626-A-VH-305	305 m Trommel, Simplex		
DK-1626-A-VH-5	500 m Trommel, Simplex		

Übertragungseigenschaften

FREQ.	ATT	NEXT	PS-NEXT	ACR	PS-ACR	EL-FEXT	PS-ELFEXT	RL
MHz	dB	dB	dB	dB	Db	dB	dB	dB
1	2,1	95	92	92,9	89,9	68	65	25
10	5,9	90	87	84,1	81,1	48	45	25
100	19,1	75	72	55,9	52,9	28	25	20,1
250	31,1	66	63	34,9	31,9	20	17	17,3
500	45,3	57	54	11,7	8,7	14	11	15,2