



# DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO 18HE, 800x800 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel



## Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494  
 Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar  
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar  
 Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen  
 Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)  
 Rücktür Stahl, einteilig, in voller Schrankhöhe  
 Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303  
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)  
 Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich  
 Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)  
 Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6  
 Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten  
 Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule  
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 18HE, 800x800 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)  
 Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)  
 Lackierung RAL7035, lichtgrau  
 Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

Mit Fronttür	Ja
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Art der Lüftung	passiv
Mit rückseitiger Tür	Ja
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Mit Dachblech	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
Mit Sockel	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Ausführung Fronttür	Glastür einteilig

### General data

Zerlegbar	Ja
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	PRO
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-4288GR.G1S1	19" Netzwerkschrank PRO 42HE, 800x800 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel	42 HE	grau	800 mm	800 mm	1963 mm	7035	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Netzwerkschrank PRO 18HE, 800x800 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel

PRO-2488GR.G1S1	19" Netzwerkschrank PRO 24HE, 800x800 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel	24 HE	grau	800 mm	800 mm	1297 mm	7035	2
PRO-1888GR.G1S1	19" Netzwerkschrank PRO 18HE, 800x800 mm, RAL7035, Rücktür mit Schwenkhebel	18 HE	grau	800 mm	800 mm	896 mm	7035	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-05-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

