

Rollcart Tischwagen

Traglast 500 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 139265

Rollcart Tischwagen

Tischwagen

- Traglast 500 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1050 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Schiebebügel 1 Stück

Wagentyp	Etagenwagen	klappbar	nein
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1000 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	700 mm	Material Gehäuse	Stahl
Etagen Anzahl	2 Stück	Rad-Ø	200 mm
Material Etage(n)	Holz	Radlager	Rollenlager
Etagenausrichtung	gerade	Radanordnung	rechteckig
Höhe	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Länge	1050 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	700 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Aufbauten	keine	Gewicht	38 kg
elektrisch leitend	nein		