

Z89Q005

Bestellnummer



Technische Daten

RFID-Daten

Speicherkapazität	316 Bytes
Konfigurationsspeicher	4 Bytes
Speicherorganisation	80 × 4 Bytes
UID Seriennummer	8 Bytes
Frequenzband	13,56 MHz
Max. Schreibzyklen	100000
RFID Standard	ISO/IEC 15693

Mechanische Daten

Material	Kunststoff, PPA
Schutzart	IP68/IP69K
Temperaturbereich	-25...80 °C
Lagertemperatur	-40...90 °C
Verpackungseinheit	1 Stück

- **Frequenzband 13,56 MHz**
- **Hohe Schutzart**
- **Hohe Temperaturbeständigkeit**
- **Passiver Datenträger**
- **Robustes Gehäusedesign**

Diese passiven RFID Transponder ermöglichen die kontaktlose Datenverarbeitung mit einem RFID Reader, ohne dass es einer eigenen Stromversorgung bedarf. Die Energieversorgung erfolgt durch die Kopplung mit einem RFID Reader. Der im Transponder enthaltene RFID Chip verfügt über eine weltweit einmalige Identifikationsnummer, die ausgelesen, aber nicht überschrieben werden kann. Mit dem Frequenzband von 13,56 MHz bieten die RFID Transponder eine zuverlässige Identifikationslösung für den Nahbereich.

