



SUBSTRAL NATUREN® - NATUREN PERFORMANCE ORGANICS BALKON- & KÜBELPFLANZEN NAHRUNG

- Packung: 1 Liter
- Artikelnummer: 83630
- EAN: 4062700883631
- UN Nummer: Keine

KEYWORDS:

Bio;natürlich;Pflanzen;Dünger;Terrasse;Balkon;Gemüse;Obst;biologisch;Flüssigdünger;düngen;

HIGHLIGHTS:

Hochwertiger, organischer Flüssigdünger für alle Balkon- & Kübelpflanzen;Auch geeignet für Geranien, Surfinien, mediterrane- und Zitruspflanzen;Mit N-max Formel für sichtbare Ergebnisse in 7 Tagen;Ausgewogene Nährstoffversorgung garantiert üppige Pflanzen & eine reiche Ernte;100% natürliche Inhaltsstoffe;BIO: Geeignet für den Öko-Landbau#;Frei von tierischen Nebenprodukten;Unbedenklich nach Anwendung für Kinder & Haustiere;Flasche aus 100% recyceltem Kunststoff (PCR);

KURZTEXT:

Die Performance Organics Obst & Gemüse Nahrung mit N-Max-Formel setzt ihre Nährstoffe ab dem Tag der Anwendung frei und liefert bereits nach 7 Tagen sichtbar schönere Pflanzen im Vergleich zu ungedüngten Pflanzen.

BESCHREIBUNG:

SUBSTRAL Naturen Performance Organics Balkon- & Kübelpflanzen Nahrung auch für Surfinien und Geranien garantiert kräftige Pflanzen, üppige Blüten und eine reiche Ernte – das ist die Mission von SUBSTRAL Performance Organics: wirksam ab dem ersten Tag, sichtbar schönere Pflanzen in 7 Tagen und dabei 100% natürlich (BIO#). 100% NATÜRLICH: Dieser Flüssigdünger besteht aus hochwertigen, rein pflanzlichen Inhaltsstoffen. Nach der Anwendung ist er unbedenklich für Kinder und Haustiere. *100% WIRKSAM: Die Performance Organics Balkon- & Kübelpflanzen Nahrung mit N-Max-Formel setzt ihre Nährstoffe ab dem Tag der Anwendung frei und liefert bereits nach 7 Tagen sichtbar schönere Pflanzen im Vergleich zu ungedüngten Pflanzen. Dies ist durch wissenschaftliche Versuche belegt. UMWELTBEWUSST: Durch Verwendung von 100% nachwachsenden Inhaltsstoffen und einer Flasche aus 100% recyceltem Kunststoff leistet dieser Dünger einen wichtigen Beitrag zur Schonung der Umwelt. # Die Ausgangsstoffe sind gemäß EG Öko-Verordnung idgF für die ökologische / biologische Produktion geeignet. Sie wurden konventionell erzeugt.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Wann und wie düngen? • Vor Gebrauch gut schütteln! • Empfohlene Dosiermenge in die Gießkanne geben, dann mit Wasser auffüllen. • Nur düngen, wenn die Pflanzen aktiv wachsen. Nach dem Umtopfen 2 Wochen warten. Dosiermenge oder Düngehäufigkeit bei empfindlichen Pflanzen und nicht-optimalen Lichtbedingungen reduzieren. • Nicht zur Anwendung an pflanz Granulat oder Hydrokultur. • Das Produkt ist nach Anwendung unbedenklich für Kinder und Haustiere. Bitte Anwendungshinweise beachten. Das Produkt stets im verschlossenen Originalbehälter für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren! • Angesetzte Düngerlösung vollständig aufbrauchen. Andernfalls ist aufgrund der natürlichen Rohstoffe Geruchsbildung in der Gießkanne möglich. Anwendungszeitraum: März bis September Dosierung: • Stark zehrende Balkonpflanzen (z.B. Engelstropfen, Surfinien) in sonniger Lage: wöchentlich ½ Dosierkappe (14 ml) für 1 Liter • Schwach zehrende Balkonpflanzen (z.B. Fuchsien, Begonien, Fleißige Lieschen) und generell Pflanzen in halbschattiger Lage ca. alle 5 Tage anwenden: wöchentlich, ¼ Dosierkappe (7 ml) für 1 Liter • Verholzte Kübelpflanzen (z.B. Zitrus, Oleander, Solanum): ca. alle 5 Tage, ¼ Dosierkappe (7 ml) für 1 Liter (Im Wintergarten von Okt.-Feb. 1x im Monat düngen)

PRODUKT HINWEISE:

* Entspricht als konventionelles Produkt der EG-Öko-Verordnung EG 834/2007 idgF und darf somit in der ökologischen/biologischen Produktion eingesetzt werden

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

LOGISTISCHES:

- Ursprungsland: Frankreich

STÜCK-ANGABEN:

- Stück Tiefe in mm: 63
- Stück Breite in mm: 115
- Stück Höhe in mm: 272
- Stück Bruttogewicht in Gramm: 1341
- Menge Stück je VE: 12

VE-ANGABEN:

- VE EAN: 4062700983638
- VE Tiefe in mm: 396
- VE Breite in mm: 240
- VE Höhe in mm: 181
- VE Bruttogewicht in Gramm: 16620

PALETTEN-ANGABEN:

- Lagen je Palette: 5
- VE je Lage (Tiles): 10
- Menge VE pro Palette: 50
- Menge Stück pro Palette: 600
- Gewicht Palette in kg: 856
- PAL Breite mm: 800
- PAL Tiefe mm: 1200
- PAL Höhe mm: 1555

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 31051000
- Zulassungsnummer DE: -
- Zulassungsnummer AT: -
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: Organischer Dünger NPK 4-1,5-4, flüssig, minderchloridhaltig. Ausgangsstoffe: pflanzliche Nebenprodukte aus der Verarbeitung von Lebensmitteln
- Frei verkäuflich
- Signalwort: -
- Gefahrenhinweise: H-Sätze: -
- Sicherheitshinweise: P-Sätze: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: -
- UN-Versandbezeichnung: entfällt
- ADR-Klasse: entfällt
- Klassifizierungscode: entfällt
- Verpackungsgruppe: entfällt
- Gefahrenzettel: entfällt

- Tunnelcode: entfällt

VERPACKUNG:

- Plastik: Gewicht in Gramm: 71
- Weißblech: Gewicht in Gramm: 71
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: 44