

Rollcart diable de manutention

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage TPE sur jante plastique

Numéro d'article: 158338



Rollcart Diabale de manutention

avec dos bombé pour un transport sûr des marchandises rondes

diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 400 x 180 mm
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- poignées avec étrier de sécurité selon DIN EN 1757-3
- roues avec bandage TPE sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	TPE
type de diable de manutention	diable de manutention	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	400 mm	matériau de jante	plastique
profondeur de pelle	180 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	modèle	paroi arrière bombée

matériau de finition	soudé	hauteur	1200 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	660 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	profondeur	450 mm
protection de la charge	paroi arrière bombée	Poids	16,5 kg