

STECKVERBINDER 7/8 FUER 24V GESCHALTET UND UNGESCHALTET MIT SCHRAUBANSCHLUSS, 1,5MM2 GEWINKELT STIFT KABELDURCHMESSER 6...8.7 MM BETRIEBSSTROM MAX. 9A IP67 IN GESTECKTEM UND VERSCHRAUBTEN ZUSTAND



Allgemeine technische Daten:

Produktbeschreibung		7/8" Stecker, gewinkelt, 5polig
Strombelastbarkeit je Pin maximal	A	9
Betriebsspannung maximal	V	250
Durchgangswiderstand maximal	$\Omega \cdot m$	3

Mechanische Daten:

Art der Anschluss technik		Schraubklemmen
Steckertyp		Stift
Art des Kabelabgangs		gewinkelt
Polzahl		5
anschließbarer Leiterquerschnitt bei flexiblem Leiter maximal	mm ²	1,5
Durchmesser der Durchführungsöffnung	mm	6 ... 8,7
Material		
<ul style="list-style-type: none"> • des Kontaktes • der Kontaktbeschichtung • des Steckverbinderereinsatzes • des Gehäuses 		Messing Gold Polyamid, Polyurethane Zinkdruckguss vernickelt, Polybutylenterephthalat
Tiefe	mm	20
Höhe	mm	54
Breite	mm	43
Ausführung der Zugentlastung		Druckschraube, Klemmkorb
mechanische Lebensdauer (Steckzyklen)		100
Ausführung der Steckerverriegelung		7/8 Gewinde

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-25 ... +85
• während Betrieb	°C	85 ... -25
Schutzart IP		IP67
chemische Widerstandsfähigkeit		
• gegen Mineralöl		bedingt, muss Applikationsbezogen geprüft werden
• gegen Wasser		bedingt, muss Applikationsbezogen geprüft werden
• gegen Fett		bedingt, muss Applikationsbezogen geprüft werden

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis		
• CSA-Zulassung		Nein
• RoHS-Konformität		Ja
• UL-Zulassung		Nein
• CCC		Nein
• IEC-Zulassung		Nein
• cUL-Zulassung		Nein

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK19023BA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK19023BA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK19023BA00&lang=de

letzte Änderung:

16.03.2015