



## Serveur Serial Device 8 / 16 ports RS-232/422/485, montage 19"

- vitesse de transmission 50 - 921600 Baud
- avec équerres de montage 19", hauteur de montage 1 U
- configuration facile via écran LCD et 4 boutons poussoir
- l'écran LCD peut être utilisé pour les contrôle de status et pour la surveillance des flux de données
- avec horloge temps réel intégrée, Watch Dog Timer et Summer
- voyants LED pour Ready, Ethernet et port
- avec bloc secteur de 100 - 240 V
- dimensions: (L)483 x (P)198 x (H)44 mm
- contenu de la livraison: serveur Serial Device, câble électrique, CD pilote, manuel

### Exemples d'utilisation:

- avec les serveurs d'appareils sériels de la série NPort, vos appareils sériels sont immédiatement compatible à la mise en réseau
- avec les serveurs d'appareils de la série NPort, votre logiciel PC obtient un accès direct à vos appareils sériels à partir de chaque point dans le réseau
- pour les environnements rudes comme par ex. locaux industriels et secteurs de production
- utilisable dans les zones extérieures sous abri

### Adapté pour:

- pour les entreprises industrielles avec une production informatique protégée
- pour les services informatiques qui sont actifs dans le domaine Industrial Ethernet



Serveur Serial Device 19"

| Produit                               | Modèle                   | Interface | Ports | Transfert         | Portée | Numéro de fabricant | Code     |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|-------------------|--------|---------------------|----------|
| Serveur Serial Device, montage 19"    | RS-232 / RS-422 / RS-485 | Sérielle  | 16    | 50 Bd - 921,6 KBd |        | Nport-5610-16       | 19006086 |
|                                       |                          | Sérielle  | 8     | 50 Bd - 921,6 KBd |        | Nport-5610-8        | 19006084 |
|                                       | RS-422 / RS-485          | Sérielle  | 16    | 50 Bd - 921,6 KBd |        | Nport-5630-16       | 19006087 |
| Accessoires: câble d'interface, 1,5 m | port Sub-D 9 broches     | RJ45      |       |                   |        | CBL-RJ45M9-150      | 12120238 |