

Druckluft Gewindeschneider

0607461413

Gewindeschneider ohne Kupplung



Gewindeschneidmaschine mit Direktantrieb mit Pendelfutter.

- Für Gewinde von M5 bis M12.
- Zum Gewindeschneiden in Durchgangslöcher und als Direktschrauber verwendbar
- Einhand-Links-/Rechtsbedienung
- Hohe Lebensdauer
- Hervorragende Leistung
- Für jeden Anwendungsfall
- Anziehmoment regulierbar

Lieferumfang: Schlauchnippel G 1/4" (2 603 386 002), Schalldämpfer (3 603 462 000), Zusatzhandgriff Ø 46 mm (3 603 025 009), Pendelbohrfutter (3 608 573 000)

Technische Daten

Gewinde- und Stehbolzendurchmesser (mm)	bis 10 mm
Arbeitsdrehmoment (Nm)	bis 26
Drehzahl (1/min)	400
Drehrichtung	R/L
Watt	400
Luftverbrauch (l/min)	810
Gewicht (kg)	1,5
Werkzeugaufnahme	7/16" SWF
Anschlussgewinde (Zoll)	G 1/4
Mindestschlauchweite (mm)	10

www.dwt-gmbh.de