

ARMOIRE ENTRETIEN A MONTER SEAMLINE®



- Armoires de rangement idéal pour l'entretien

(photo non contractuelle)



Caractéristiques dimensionnelles

	Dim. Ext. L x P x H en mm	Passage utile en mm	Poids en kg	Volume en m ³
AMDIM	700 x 500 x 1800	330 + 230	53 (2 colis)	0,14

ARMOIRE ENTRETIEN A MONTER SEAMLINE®

Caractéristiques techniques

- **Corps :**
- Le corps comporte :
 - deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
 - une paroi arrière profilée
 - un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
 - Deux traverses en polypropylène formant un cadre avec les deux côtés. Perforations pour assurer une meilleure ventilation de l'ensemble.
 - un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.
- Les colonnes sont fixées entre elles par clips, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance et évitant, de ce fait, l'adjonction d'une case suivante.
- Côtés munis de 4 perçages pour juxtaposition.
- **Portes :**
- Les portes sont profilées, clinchées système Seamline®, ce qui assure une grande rigidité sans ajout d'oméga de renfort.
- Des perforations hautes et basses assurent une aération en conformité avec la norme NF D65-760 (février 2007).
- Tôle XC 1^{er} choix laminée à froid.
- Indégondable en position ouverte et fermée.
- Articulation sur pivots : ouverture à 120°.
- **Fermeture :**
- La fermeture 1 point est assurée par une serrure de sûreté.

Equipements intérieurs

- Partie gauche largeur 400 mm équipée de 4 tablettes.
- Partie droite largeur 300 mm équipée d'une tablette avec tringle porte-cintres.

Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement

- Stockage réduit.
- Stockage simple et économique : une seule référence.
- Emballage individuel transporté debout : 2 colis L.520 x P. 75 x H. 1815 mm.

Garantie

- **La garantie est de 2 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication. La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme. Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant. Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.