

Aufsatzschrank für Spind

3 Abteil(e), Abteil Breite 400 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß



Artikelnummer: 267136



Aufsatzschrank für Spind

- 3 Abteil(e)
- Abteil Breite 400 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 1200 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Technische Details

Schrankschranktyp	Aufsatzschrank	Durchlassmaß Tür (li.)	433 mm
für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja
Abteile	3 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss

Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	1200 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	verkehrsweiß // RAL9016
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteilbreite	400 mm	Farbe Front	verkehrsweiß // RAL9016
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Türöffnungswinkel	110 °	Gewicht	19,82966 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		

Zubehör

272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl