



FILTRIERENDE HALBMASKE FFP2

5-LAGIG, FARBIG

95672

- FILTRATIONSEFFIZIENZ (BFE) $\geq 95\%$
- ZERTIFIZIERT: EN 149:2001+A1:2009
- CE 2841
- EINZELN VERPACKT
- INNOVATIVES FILTERMEDIUM FÜR MEHR SCHUTZ UND GERINGE ATEMWIDERSTÄNDE
- BIETET GUTEN SCHUTZ GEGEN VIREN UND ATEMWEGSERKRANKUNGEN

ARTIKELNUMMER	FARBE
95672-BL	Blau
95672-GR	Grün
95672-LI	Lila
95672-PI	Pink
95672-S	Schwarz
95672-WS	Weiß

Verkaufseinheit: 10 Stück pro Box
72 Boxen im Karton

Gewicht Box: 100 g
Gewicht Karton: 7,2 kg

Maße Box: 12 x 4,6 x 17,4 cm (B x T x H)
Maße Karton: 54 x 40 x 38 cm (B x T x H)



PRODUKT

Sehr atmungsaktiver PP-Faserrohstoff mit Filterelement vom Typ Meltblown. Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske. Die flexiblen Nasenbügel ermöglichen eine optimale Anpassung an die Gesichtsform. Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände. Mit Gummibändern. An trockenem und gut belüftetem Ort aufbewahren, bei max. 80% Luftfeuchtigkeit.

ANWENDUNG

1. Die Maske so aufsetzen, dass sie Mund und Nase dicht bedeckt.
2. Die Gummibänder über die Ohren stülpen und die Maske auf festen Sitz überprüfen.
3. Mit zwei Fingern auf das Metallelement drücken, um es an die Form der Nase anzupassen.





