

## Handlaufkatze

Zuglast 500 kg, Flanschbreite 50 - 203 mm

Artikelnummer: 907907



## Handlaufkatze

### Traglast 500 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 500 kg
- Flanschbreite 50 - 203 mm
- Breite x Tiefe 295 x 199 mm
- mindestens 0,8 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 55 / 67 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 7 kg

## Technische Details

|               |               |                   |                       |
|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Hebegerät     | Hebezeug      | min. Kurvenradius | 0,8 m                 |
| Hebezeugtyp   | Handlaufkatze | Oberfläche        | lackiert              |
| Zuglast       | 500 kg        | Material Laufrad  | Stahlguss             |
| Bedienung     | Hub manuell   | Farbe Laufrad     | schwarz               |
| Flanschbreite | 50-203 mm     | Farbe             | enzianblau // RAL5010 |
| Material      | Stahl         | Maß F             | 105 mm                |

|                           |        |                           |   |
|---------------------------|--------|---------------------------|---|
| Breite                    | 295 mm | Maß G                     | 2 mm  |
| Tiefe                     | 199 mm | Laufkatze Ausstattung     | mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung |
| Durchmesser Laufrad innen | 55 mm  | Laufräder Laufeigenschaft | ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern                  |
| Durchmesser Laufrad außen | 67 mm  | Gewicht                   | 7 kg  |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 908105 | . | Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 500 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149457 |  | Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung |
|--------|---|---|