

# PRODUKTDATENBLATT

## XT10 MINI

**TOPLINE** ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material


Form 41



- Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Hohe Lebensdauer
- Weniger Funkenflug

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für höchste Anwenderansprüche. Passend für Aufspannbolzen ASB XT.

 Passender Aufspannbolzen ASB XT siehe unten



Typenbezeichnung	XT10 MINI
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Mini Trennscheibe
Artikel-Nr.	206803
GTIN	4011890058145
Inhaltsmenge	50
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,011 kg
Produktabmessung	75 x 1,0 x 10,00
Durchmesser 1	75 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	10,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	20100 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46U9BF1432
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890058688
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,550 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE