




Kabelbäume > Schrumpfkompontenten > Schrumpfmuffen



Form des Formteils: 90°

Formcode des Formteils: 222

Mit Rand: Ja

Materialcode: 25

Materialsystemcode: 25

Eigenschaften

Produktmerkmale

| | |
|--------------------|-----|
| Form des Formteils | 90° |
|--------------------|-----|

Konfigurationsmerkmale

| | |
|----------|----|
| Mit Rand | Ja |
|----------|----|

Sonstige Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|---|
| Materialcode | 25 |
| Materialsystemcode | 25 |
| Vorbeschichtung mit Klebemittel | Nein |
| Material | Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer |

Abmessungen

| | |
|------------------------------------|--|
| Wire/Cable Outside Diameter_update | .7 Zoll, .71 Zoll, .787 Zoll, .87 Zoll, .9 Zoll, .94 Zoll, 1 Zoll, 1.02 Zoll, 1.1 Zoll, 1.18 Zoll, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Kabeldurchmesserbereich | 15.7 – 35 mm [.618 – 1.378 in] |

Verwendungsbedingungen

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Betriebstemperaturbereich | -75 – 150 °C [-103 – 302 °F] |
|---------------------------|------------------------------|

Betrieb/Anwendung

| | |
|-------------------|------|
| Stromkabelzubehör | Nein |
|-------------------|------|

Industriestandards

| | |
|-----------------------|--|
| Zugelassene Standards | BS-G-198-5-DE, DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867, VG95343-Teil 6 |
|-----------------------|--|

| | |
|------------------------------|------|
| Mit behördlicher Genehmigung | Nein |
|------------------------------|------|

Weitere

| | |
|------------------------|-----|
| Formcode des Formteils | 222 |
|------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|---|
| Fluid/Chemical Resistance_update | Langfristige Exposition bei hohen Temperaturen |
|----------------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Klebmitteloptionen | /225-Vorbeschichtung |
|--------------------|----------------------|

| | |
|---------------|--|
| Klebmitteltyp | Klebstoff muss separat erworben werden |
|---------------|--|

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

| | |
|-------------------------------|---------|
| EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU | Konform |
|-------------------------------|---------|

| | |
|------------------------------|---------|
| EU ELV Richtlinie 2000/53/EG | Konform |
|------------------------------|---------|

| | |
|--|--|
| China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 | Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte |
|--|--|

| | |
|--|--|
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | ECHAによる現在の候補リスト: 2020年1月 (205) 候補リストの表記: 2020年1月(205) REACH SVHCを含まない |
|--|--|

| | |
|--|---|
| EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 | ECHAによる現在の候補リスト: 2020年1月 (205) 候補リストの表記: 2020年1月(205) |
|--|---|

| | |
|---------------|--|
| Halogengehalt | Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei. |
|---------------|--|

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Lötfähigkeit | Für Lötfähigkeit nicht zutreffend |
|--------------|-----------------------------------|

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig

auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer 657863-000
S1125-KIT-8



TE Teilenummer CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer820078-000
342A034-25-0



TE Teilenummer878515-000
222K163-25-0




TE Teilenummer820064-000
322A134-25-0



TE Teilenummer878514-000
222K152-25-0



TE Teilenummer823692-000
301A034-25-0



TE Teilenummer878499-000
202K174-25-0




TE Teilenummer369276-000
S1184-KIT-1



TE Teilenummer2160163003
55A0111-16-9



TE Teilenummer3160393003
55A1121-24-0/9-9



TE Teilenummer4451903001
0024A0311-0

Dokumente

Produktzeichnungen
[222K174-25-0](#)

Englisch



Datenblätter/ Katalogseiten

[1654025_Sec4_-25](#)

Englisch

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Produktspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Französisch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Englisch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

Deutsch

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)