

## Rollcart chariot à plateaux

force 600 kg, avec 4 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1200 x  
740 mm, plateau(x) en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL5010  
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158150



## Rollcart Chariot à plateaux

Force 600 kg

chariot à plateaux

- force 600 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1200 x 740 mm
- hauteur x longueur x largeur 1880 x 1400 x 800 mm
- plateau(x) en bois
- rehausse 3 parois (grillagées)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes



- boîtier en acier
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	alignement de niveaux	droit
type de chariot	chariot à plateaux	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
rehausses	3 parois (grillagées)	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1200 mm	Diamètre de roue	200 mm
largeur de plateau	740 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1880 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
nombre de plateaux	4 pièce	matériau de boîtier	acier
charge	600 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	bois	disposition des roues	rectangulaire
Fonction plateau(x)	amovible	surface	finition peinture époxy
matériau	acier/bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	norme	EN 1757-3 (frein)
longueur	1400 mm		1 pièce
largeur	800 mm	Poids	93 kg
norme européenne	non		

## Accessoires

158153		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1175 x 790 mm, avec support, en MDF avec finition hêtre
158408	.	4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal