

## Gerade Schleifmaschinen

### 99HL60H106-EU

Geradschleifer Schleifscheibe Typ 1



Geradschleifer mit Schleifscheibe Typ 1 - 150 mm

- Patentierter Motordrehzahlregler aus nicht rostendem Stahl: Wartung und Einstellung nicht erforderlich.
- Integrierte Ölnebel-Schmiervorrichtung zum automatischen Schmieren des Motors bei Betätigung des Drosselhebels.

#### Technische Daten

Leistung (kW)	2,25
Freie Drehzahl (1/min)	6000
Scheibendurchmesser (mm)	150
Gewicht (kg)	6,14
Spindelgewinde	5/8"-11
Gesamtlänge (mm)	521
Anschlussgewinde (Zoll)	1/2
Mindestschlauchweite (mm)	19
Luftverbrauch (l/min)	2382
Geräuschpegel (dB(A))	85,5



## Zubehör

**99HL60H106-EU**

Geradschleifer Schleifscheibe Typ 1



**[www.dwt-gmbh.de](http://www.dwt-gmbh.de)**

DWT GmbH | Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 | 46240 Bottrop  
Tel. 02041/771440 | Fax 02041/7714499 | E-Mail [info@dwt-gmbh.de](mailto:info@dwt-gmbh.de)