

Magnetisch kompensierte SMD-Drossel, kompakt



Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Stromkompensierte Drossel
- SMD-Anschlüsse
- Vertikal und horizontale Ausführung

Anwendungen

- Dämpfung von Gleichtakt-Störungen
- Konzipiert für 230/400 VAC Anwendungen
- Chopperverstärker
- Steuerung von Gleichstrom- oder Schrittmotoren
- Getaktete Schaltnetzteile

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [SPICE-Bibliothek](#)

Technische Daten

Bemessungsspannung	bis zu 250VAC
Bemessungsstrom	0.4 - 4 A @ Tu 40 °C
Nenninduktivität	0.5 - 39mH, Tol. -30% +50%
Betriebsfrequenz	50 - 400Hz
Anschluss technik	SMD
Gewicht	2 - 6g
Material: Gehäuse	UL 94V-0
Vergussmasse	UL 94V-0

Testspannung	1.5kV, 50Hz, 1 min, Windung zu Windung
Isolationsspannung	2kV eff., Windung zu Umgebung
Klimakategorie	25/100/21 gemäss IEC 60068-1
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 100 °C

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details zu Zulassungen](#)

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: DKFS

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	UL Zulassungen	UL	UL File Number:





Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	RoHS	SCHURTER AG	EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.


Dimension [mm]

Gehäuse 48-2S (SMD-Version)



1) Möglicher Anschlussplan für SMD Montage


Gehäuse 2B




1) Möglicher Anschlussplan für SMD Montage

Impedanzkurven

DKFS-6248-xxxx



DKFS-B22B-xxxx



Alle Varianten

I_n [A]	L_n [mH]	R_{cu} [mΩ]	Verlustleistung [W]	f_{RES} [MHz]	Gewicht [g]	Gehäuse	Verpackungseinheit [Stk.]	Bestellnummer
0.4	39	1286	0.2	0.15	6 g	2B	100	DKFS-B22B-D439
0.5	27	841	0.21	0.2	6 g	2B	100	DKFS-B22B-D527
0.5	4	500	0.25	1.2	2 g	48-2S	176	DKFS-6248-D504
0.6	15	453	0.16	0.35	6 g	2B	100	DKFS-B22B-D615
0.8	10	336	0.22	0.45	6 g	2B	45	DKFS-B22B-D810
0.9	2	240	0.39	1.6	2 g	48-2S	176	DKFS-6248-0102
1	8.2	269	0.27	0.55	6 g	2B	45	DKFS-B22B-0J2Q
1.2	6.8	219	0.32	0.6	6 g	2B	45	DKFS-B22B-1K6Q
1.5	3.3	122	0.28	1.8	6 g	2B	45	DKFS-B22B-1N3L
2	0.5	50	0.4	4.5	2 g	48-2S	176	DKFS-6248-02D5
2	1.8	57	0.23	3	6 g	2B	45	DKFS-B22B-021Q
2.5	1.5	41	0.26	4.5	6 g	2B	45	DKFS-B22B-5K5J
3	1.2	30	0.27	5	6 g	2B	45	DKFS-B22B-0L2J
4	0.7	18	0.29	6.5	6 g	2B	45	DKFS-B22B-04D7

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Standard Verpackung Kartonbox, Blistergurt Verpackung auf Anfrage