



Karta katalogowa / Product sheet

Gaśnica proszkowa / Powder fire-extinguisher GP-2x ABC

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA :

- typ gaśnicy / type : GP-2x ABC
- masa całkowita / total weight : 3,6kg
- masa proszku / powder volume : 2kg
- wysokość całkowita / total height : 415 ± 3mm
- średnica zbiornika / cylinder diameter : Ø 110mm
- czynnik napędowy / working agent : azot N₂
- ciśnienie robocze / working pressure : 15bar / 20°C
- ciśnienie próbne / test pressure : PT 26bar
- czas działania / operation time : min9s
- środek gaśniczy / extinguishing agent : RUHL Favorit Tertia
- zakres temperatur stosowania / temperature range : TS -30°C / 60°C
- skuteczność gaśnicza / extinguishing efficiency : 13A 89B C

PRZEZNACZENIE / INTENDED USE :

Gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów w zarodku grup A, B, C jak również pod napięciem elektrycznym do 245kV.

Dopuszczenie do stosowania w górnictwie - opinie CSRG

The fire extinguishers are highly effective for putting out of A, B and C type.

Able to extinguish electric devices under voltage up to 245kV.

Authorization for use in mining industry - CSRG expertise

A - ciała palne żarzące się / glowing solids

B - substancje ciekłe tworzące płomień / flammable liquids

C - gazy palne / flammable gas

Zaleca się stosowanie w samochodach ciężarowych, szkołach,

archiwach, garażach, magazynach, hotelach, halach przemysłowych, w warsztatach mechanicznych, itd

It is suitable for use in trucks, school buildings, archives, workshops, storage rooms, hotels, industrial hall, garage, etc.

URUCHOMIENIE – UŻYCIĘ / OPERATING - USING :

W celu uruchomienia należy wyciągnąć zawleczkę, zbliżyć się do pożaru, dyszę skierować na źródło ognia i nacisnąć dźwignię zaworu. Pożar gasić manewrując strumieniem środka gaśniczego.

To start, pull of the safety pin, get closer to the fire, direct the nozzle at the source of fire and push the lever of the valve. Put out the fire by maneuvering the stream of the extinguishing agent.

CECHY BUDOWY / CONSTRUCTION FEATURES :

- trwały zbiornik stalowy malowany na czerwono / durable steel cylinder painted red
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia, umożliwiający odczyt sprawności gaśnicy / valve equipped with a pressure gauge, enabling the control of the efficiency of the extinguisher
- możliwość wielokrotnego napełniania / possibility of multiple refilling
- możliwość przerywania strugi gaśniczej przez zwolnienie dźwigni zaworu / construction of the valve enables temporary interruption of extinguishing

Produkowany sprzęt posiada świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (zgodność z normą EN3 i dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE)

All products are certified for use in fire protection (in compliance with the EN3 norm and the Pressure Equipment Directive 2014/68/EEC)



PRODUCENT: GAZ-TECH Sp. z o.o. 49-200 GRODKÓW, ul. Otmuchowska 4, tel/fax. +48 774154797