

**iQ100,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI85NNFE0**



Sonderzubehör

KS6BZR00 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit noFrost , nie wieder Abtauen.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 239 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 99 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 150 l
 Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 54.6 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Gerätetyp: nicht vorhanden





iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI85NNFE0

Ausstattung	
<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: E • Nutzinhalt gesamt: 249 l • Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED Beleuchtung • Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • noFrost - nie wieder abtauen! • SuperGefrieren: ja • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Super-Taste: superKühlen • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Abtau-Automatik im Kühlteil <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netto Kühlraumvolumen: 150 l • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar • 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller • 1 freshBox <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 99 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg • Lagerzeit bei Störung : 10 h • 4 transparente Gefriergut-Schubladen <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • Klimaklasse: SN-ST • 220 - 240 V <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale <p>Frischhaltesystem</p> <p>Länderspezifische Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. <p>Umwelt und Sicherheit</p> <p>Montage</p>	<p>Sonderzubehör</p>

**iQ100,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI85NNFE0**

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen



Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


	A	B	C	D
1500-1750		22	22	
720-1400		19	19	B+5 / C+5
A1	15	19		
A2	15	19		




Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maßzeichnungen



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.