

1-1939638-7 AKTIV

Dynamic Series | Dynamic 1000 Series

Interne TE-Nummer 1-1939638-7

TE-interne Beschreibung: DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 34P

XBLACK GOLD

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Rechteckige Steckverbinder > Rechteckige Standardsteckverbinder



Produkttyp: **Steckverbinder**

Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Stecker**

Gegensteckführung: **Mit**

Typ der Gegensteckführung: **Kodiert**

Gegensteckarretierung: **Mit**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Seriennummer	1000
Zugentlastung	Ohne
Steckverbindertyp	Stiftwanne
Bezugswert des Glühdrahts	Standardteil – ohne Glühdraht
Stecksockeltyp	Gehüllt
Produkttyp	Steckverbinder
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Stecker
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Einsetzkraft-Typ	Normal
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Vorbestückt	Ja
Kodierung	X
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anzahl von Positionen	34
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

Operating Voltage	125 VDC
-------------------	---------

Kontaktmerkmale

Kontaktfühler (typisch)	Signal (Daten)
Endstückbeschichtungsmaterial	Zinn
Kontaktausführung	Rechter Winkel
Mehrfachkontakttypen	Ohne
Kontaktaufbau	Matrix
Kontakttyp	Flachkontakt
Dicke der Endstückbeschichtung	2 µm[78.74 µin]
Widerstände/Kurzschlusslaschen	Ohne
Kontaktbeschichtungsmaterial	Gold
Kontaktfestsitz im Gehäuse	Ohne
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötten
-------------------------------------	----------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Verriegelungstyp	Verrastung
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Panelmontagevorrichtung	Schraubenmontage
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Kodiert
Gegensteckarretierung	Mit
Typ der Gegensteckarretierung	Verrastung
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Arretierungsbein
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Polyester GF
Gehäusefarbe	Schwarz
Raster	2 mm[.079 in]

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1 – 1.6 mm[.039 – .063 in]
Höhe	11.8 mm[.464 in]

Länge	36.6 mm[1.44 in]
Breite	15 mm[.59 in]
Restlänge	3.1 mm[.122 in]
Row-to-Row Spacing	3.3 mm[.129 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Zur Verwendung mit	Buchsengehäuse
Satzintegrationsfunktion	Ohne
Halogenfrei	Ja
Geschirmt	Nein
Stromkreis Anwendung	Strom und Signale

Industriestandards

Behörde/Norm	CSA, UL
UL-Grad	Anerkannt
CSA File Number	LR7189
UL-Dateinummer	E28476
CSA-Einstufung	Zertifiziert
VDE-geprüft	Nein
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	13
Verpackungsmethode	Karton & Schlauch, Rohr

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)

Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)

Halogengehalt

Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.


Lötfähigkeit

Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer 1-1827863-7
DYNAMIC 1100D REC HSG X 34P
BLACK



TE Teilenummer 1-2333134-7
DYNAMIC 1100D REC HSG X 34P
BLACK 33%GF

Auch serienmäßig | Dynamic 1000 Series



Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel(47)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(3)



Kodierstifte für rechteckige Steckverbinder(1)



Rechteckige Standardsteckverbinder (120)



Rechteckige Steckverbindergehäuse
(129)



Steckverbinderkontakte(31)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer1-1939638-0
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 40P
XBLACK GOLD



TE Teilenummer1-1939638-4
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 28P
XBLACK GOLD



TE Teilenummer1-1827863-7
DYNAMIC 1100D REC HSG X 34P
BLACK



TE Teilenummer1-1939638-3
DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 26P
XBLACK GOLD



TE Teilenummer1-178139-2
DYNAMIC 3200 HDR H 6P ASSY



TE Teilenummer1-1827862-0
DYNAMIC 1100D REC HSG 20P X
BLACK



TE Teilenummer1-1827863-4
DYNAMIC 1100D REC HSG X 28P
BLACK



TE Teilenummer2-178841-4
AMP U/P SGL ROW HDR ASSY V 4P

Dokumente

Produktzeichnungen

DYNAMIC 1100D HDR ASSY H 34P XBLACK GOLD

Japanisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1939638-7_D.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1939638-7_D.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1-1939638-7_D.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



Datenblätter/ Katalogseiten

[1-1773721-5_DYNAMIC_SERIES_ORG](#)

Englisch

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Japanisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL-Bericht](#)

Englisch