

# Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

### Werkstoff:

Stahl.

### Ausführung:

Stahl verzinkt.

Kunststoffgriff ölbeständig.

### Hinweis:

Andruckspindel mit Neoprendruckstück.

### Zubehör:

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103

K1443

K0104


K0106

K1441


## Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Zeichnungen


K1246.01000  
K1246.01600



K1246.02400



K1246.04000



### Artikelübersicht

#### Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
K1246.01000	120°	85°	80	700	1000	500	750
K1246.01600	95°	75°	100	1200	1600	800	1000
K1246.02400	100°	56°	150	1200	2400	800	1600

## Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

### Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
<b>K1246.04000</b>	112°	61°	250	2000	4000	1400	3000

Bestellnummer	A	A1	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	D	H	L	L1	L2	M
<b>K1246.01000</b>	16	26	8	4	9,5	5,5	27,6	9	5	4,4	99,7	57	31	16,6	M5x40
<b>K1246.01600</b>	12,7	27	12	6	12,2	6,2	34	11	5,5	5,2	136	70	43	24,9	M6x50
<b>K1246.02400</b>	19	34,9	12	6	14,3	8,3	46,8	16	7,1	7,2	156	117,2	73,2	49,4	M8x63
<b>K1246.04000</b>	31,8	49,2	14	8	19	11	67,2	19	9,5	8,7	229	139,5	90,3	63,5	M10x85