


Lutz elektrovatpompset

voor dunne zuren met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 87 liter per minuut, dompeldiepte 1000 mm

Artikelnummer: 201000



IP24



Lutz Elektrische vat- en containerpomp

Set vatpompen

elektrovatpompset

- set bestaande uit: pomp, slang, tappistool en vatadapter
- voor dunne zuren met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 87 liter per minuut
- transporthoogte 19 m
- dompeldiepte 1000 mm
- motor met 500 W




- pomp van polypropyleen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	transporthoogte/zuighoogte	19 m
vaten-/containerhandling	pomp	dompeldiepte	1000 mm
pomptype	elektrovatpompset	set	ja
medium	dunne zuren	pompset uitrusting	pomp, slang, tappistool en vatadapter
max. viscositeit	500 mPas	materiaal pomp	polypropyleen
opslagbak	vat, container	motorvermogen	500 W
bediening	elektrisch	gewicht	5,4 kg
max. pompcapaciteit l/min	87 l/min		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm