

MD/PD 180 slave

Artikelnummer	GTIN
EM10410024	4015120410024



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Wandaanwezigheidssensor
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 34 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 70 mm x Breedte 70 mm x Hoogte/diepte 55 mm
Gewicht	75 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20, IP44 afhankelijk van afdekraam (separaat bestellen)
Beschermingsgraad met toebehoren	IP44 afhankelijk van afdekraam (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 95 %, niet condenserend
Kleur	opaal-mat
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF

Productbeschrijving

- Slave-melder voor uitbreiding van de detectiezone van master-melder MD 180i/R of PD 180i/R met **180° detectiehoek** voor wandmontage
- **Bereik tot 16 m** voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen

Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W

SENSOREN

Detectiehoek	180° horizontaal, 60° verticaal
Detectieafstand schuin	Ø 16 m
Detectieafstand frontaal	Ø 6 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 4 m
Detectiebereik	tot 101 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	1,1 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	2,2 m
Lichtmeting	menglicht

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Impulsgeveringang HVAC	–
Slave-ingang	–
Modus	Volautomatisch
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	0 s
Constante lichtregeling	–
Kanaal	C1 Verlichting
Werking	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgeveringang	–
Impulsfunctie	–

MD/PD 180 slave


Artikelnummer **GTIN**
 EM10410024 4015120410024

Fabrieksinstelling


ALGEMEEN

Gevoeligheid	100 %
--------------	-------

Maattekening




Detectiehoek



Detectieafstand

Dwars (A)	Ø 16 m
Frontaal (B)	Ø 6 m
Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 4 m

Schakelschema



Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-apparaat voor uitbreiding van de detectiezone van een master-apparaat met 180° detectiehoek voor wandmontage
- **Bereik tot 16 m** voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Afdekraam IP 20 in 5 verschillende kleuren
- Uitwisselbaar met merkschakelaars, kan dus direct elke gangbare schakelaar vervangen
- Model IP 44 geschikt voor vochtige ruimtes, garages en kelderingen. Vandalismebestendige afdekkap met rvs schroeven (accessoire)
- Voorkomen van ongewenst schakelen, bijv. bij kleine dieren, door het afdekken van de verticale detectiehoek door middel van meegeleverde afdekkap
- Universele opbouwdoos IP 20/IP 44 met 3-voudige membraan-kabelinvoer
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende melders:
 - PD 180i/R
 - MD 180i/R