



## NUMINOS XS

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005544
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	720 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	2
Höhe	4.5 cm
Durchmesser	6.5 cm

## Lichtquelle

798305	
--------	---

## Zubehör

1005609	LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellver- binder
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1005610	LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor schwarz
1005611	LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent
1006457	LED-Bridge-Treiber , 12- W, 200mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI

Nettogewicht	0.115 kg
Bruttogewicht	0.135 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	11 cm
Einbaudurchmesser	5.5 cm
BIG WHITE Seite	84