

Artikelnummer: 154418

Kurzbeschreibung: Werkbank mit Schrank, 4
Schublade und Multiwand/Lochmodulplatte

Langbeschreibung: Werkbank mit Schrank, 4
Schublade und Multiwand/Lochmodulplatte:
Werkbank in Stahlblechkonstruktion Schrank mit 1
festen und 2 variablen Böden Schubladen mit
Gleitführung und Zentralverschluss mittels
Zylinderschloss Belastung: 25 kg/Schublade
Arbeitsplatte aus Multiplexholz: B 1000 x T 600
mm, 21 mm stark, mit oder ohne 80 mm hoher, 3-
seitiger Umrandung Schiebegriff aus Stahlrohr,
26,9 x 1,75 mm Pulverbeschichtung: Front
enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL
7035) Außenmaße: B 1111 x T 600 x H 860 mm

Tragkraft: 400 kg Stellfüsse oder Lenkrollen mit Feststeller gem. Europ. Norm EN1757-3
und Bockrollen (nicht drehbar), Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt

EAN/GTIN: 4250448510470

