WASSERDICHTES HACCP-THERMOMETER MIT PT 1000-FÜHLER



- o Batterielaufzeit >6000 Stunden
- Gerät und Fühler sind wasserdicht und sehr robust
- o inkl. Prüfprotokoll

GMH 2710-T

Art.-Nr. 602034

Temperatur-Messgerät inkl. Universalfühler

GMH 2710-E

Art.-Nr. 602036

Temperatur-Messgerät inkl. Einstechfühler

GMH 2710-K

Art.-Nr. 602038

Temperatur-Messgerät inkl. Teflon-Einstechfühler

GMH 2710-G

Art.-Nr. 602040

Temperatur-Messgerät inkl. Mini-Teflon-Einstechfühler

GMH 2710-F

Art.-Nr. 604035

Einhand-Temperatur-Messgerät mit integriertem Tauchfühler

GMH 2710-I

Art.-Nr. 604611

Einhand-Temperatur-Messgerät mit integriertem Einstechfühler

Genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen

 $Lebens mittel\ (HACCP), Medizin\ /\ Pharma, Chemie, Aquaristik, Fischzucht, Aquakultur, uvm.$ GMH 2710-F/-I:

- Ideal für Messungen an schwer zugänglichen Stellen, z.B. bei
 Lager-Temperatur Kontrolle (insb. Lebensmittel)
 Temperaturkontrolle bei der Lebensmittelmessung (HACCP)
- Wareneingangskontrolle
- Temperaturmessungen im Rahmen der Legionellenuntersuchung.

Diese können direkt an den Entnahmestellen mit herkömmlichen Thermometern Probleme bereiten.

Technische Daten:	
Messbereiche:	
GMH 2710-T / -E	-199,9 +200,0 °C
GMH 2710-K / -G	-199,9 +250,0 °C
GMH 2710-F / -I	-70 +250 °C
Auflösung:	0,1 °C
Genauigkeit:	

bei -20,0 ... +100,0 °C ±0,1 °C ±1 Digit

±0,1 % v. MW. ±2 Digit, Fühler zum Gerät kalibriert bei -70,0 ... +200,0 °C

Fühler:	Pt1000, 2-Leiter, potentialfrei, wasser- und dampfdicht, fest mit Gerät verbunden
GMH 2710-T	Kunststoffgriff 135 mm lang 1 m PVC-Kabel (max. 100°C), Ø 3 mm / Länge: 100 mm
GMH 2710-E	Kunststoffgriff 135 mm lang, jedoch zusätzlich mit schlanker Einstechspitze für alle weichplastischen Medien. 1 m PVC-Kabel (max. 100°C), Ø 3 mm / Länge: 100 mm
GMH 2710-K	Ausführung mit großem Teflongriff und 1 m Teflonkabel, mit schlanker Einstechspitze, Griff und Kabel sind bis 250°C Lufttemperatur beständig. Edelstahl-Knickschutz, Ø 3 mm / Länge: 100 mm
GMH 2710-G	Ausführung mit kleinem Teflongriff und 1 m Teflonkabel, mit schlanker Einstechspitze, Griff und Kabel für dauerhaften Einsatz bei hohen Temperaturen bis 250°C, Edelstahl- Knickschutz, Ø 1,5 mm / Länge: 100 mm
GMH 2710-F	V4A-Mantelrohr, biegbar, Ø 3 mm, Länge 150 mm
GMH 2710-I	V4A-Mantelrohr mit nadelförmiger Einstechspitze, biegbar, Ø 3 mm, Länge 150 mm
Ansprechzeit T ₉₀ :	Ø 3 mm: Wasser 0,4 m/s <2 s; Ø 1,5 mm: Wasser 0,4 m/s <1 s
Anzeige:	zwei 4-stellige LCD (12,4 mm bzw. 7 mm)
Nenntemperatur:	+25 °C
Arbeitstemperatur:	-25 +50 °C
Lagertemperatur:	-30 +70 °C
Stromversorgung:	2 x AAA-Batterien
Batterielaufzeit:	> 6000 Stunden
Schutzart:	IP65 / IP67
Gehäuse:	aus schlagfestem ABS
Abmessung:	154 x 81 x 31 mm (H x B x T)
Gewicht:	215 g (inkl. Batterie und Fühler)
Lieferumfang:	Gerät inkl. Fühler, Batterie, Prüfprotokoll, Betriebsanleitung

Zubehör bzw. Ersatzteile:

K 50 BL Art.-Nr. 601352 Silikonschutzhülle blau

K 50 RE

Art.-Nr. 607456 Silikonschutzhülle rot

