

**Artikelnummer:** 39072

**Kurzbeschreibung:** Materialcontainer MC 1020, lackiert, montiert, m. Boden



**Langbeschreibung:** Materialcontainer MC 1020 mit Holzfußboden Ausführung: mit Aussenwandlackierung, montiert Aussenmasse: B 2.100 x T 1.140 x H 2.150 mm Innenmasse: B 2.000 x T 970 x H 2.000 mm Lagerraum ca. 2 qm Leergewicht: ca. 150 kg mit Fluegeltuer 1300 x 1890 mm, mit Sicherheitsschloss und Druueckergarnitur einzigartige Konstruktion mit gepruefter Statik Seitenwaende und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech Dach mit integrierten Regenrinnen stabiler Holzfußboden mit 20 mm Nut-Feder-Hobeldielen Holzfußboden geeignet fuer Standbelastung von 500 kg/ qm bei verteilter Last besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz diese Materialcontainer sind ein durchdachtes System fuer Lagerraeume von 2 qm bis 32 qm und auf allen ebenen, festen und waagrechten Flaechen einfach zu montieren sie sind vielseitig einsetzbar und mittels einer umfangreichen Palette an Zubehoerteilen Ihren individuellen Wuenschen und Anforderungen anpassbar Ordnung halten leicht gemacht - alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug eingehaengt oder eingesteckt Aussenwandlackierung in folgenden Farben: RAL 1003 (signalgelb), RAL 3000 (feuerrot), RAL 5010 (enzianblau), RAL 6010 (grasgruen), RAL 7035 (lichtgrau), RAL 9002 (grauweiss), weitere Farbtoene, Sonder- und Leuchtfarben auf Anfrage lieferbar, Lackierung nur in montierter Ausfuehrung moeglich Abladen bauseits durch einen geeigneten Kran oder Stapler des Empfaengers

**Hersteller:** Saebu Morsbach

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ECLASS-5.1

**Gruppe:** 21-10-04-20

