


## Technisches Datenblatt PDF EX317G2



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	84,10 mm
B1	109,50 mm
B2	31,80 mm
C	46 mm
C1	15,50 mm
d	85 mm
d1	127 mm
D	180 mm
G	M16x1,5
m	13 mm
r	3
S	42 mm
SW	8 mm



m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	7,96 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	64 Nm