

Presseinsätze für PP230



Sechskant-Pressensätze nach DIN 48083
für Verbindungsmaterial nach DIN 46235, Cu, Al und Al/St

Best.-Nr.	INT-Id.	Kennzahl	Pressbreite	Querschnitt (mm ²) Kupfer		Querschnitt (mm ²) Aluminium mehrdrätig		Querschnitt (mm ²) Aluminium-Stahl	
				zugentlastet	zugfest	zugentlastet	zugfest	Al-Hülse	St-Hülse
25792310	MK 10-230	10	14	25	25				
25792312	MK 12-230	12	14	35	35	16-25	16-25	16/2,5 25/4	
25792313	MK 13-230	13	14						120/20 150/25
25792314	MK 14-230	14	14	50	50	35	35	35/6	
25792315	MK 15-230	15	14						44/32 50/30 125/30 170/40 185/30 210/35 230/30 240/40 265/35 305/40 340/30 385/35 450/40 495/35 570/40
25792316	MK 16-230	16	14	70	70	50	50	50/8	
25792317	MK 17-230	17	14						210/50 300/50 380/50 510/45 560/50 650/45
25792318	MK 18-230	18	14	95		70	70	70/12	
25792319	MK 19-230	19	14						95/55 435/55
25792320	MK 20-230	20	14	120	95				
25779321	MK 21-230	21	14						105/75 120/70 490/65 550/70
25792322	MK 22-230	22	14	150	120	95-120	95		
25792324	MK 22B-230	22	40			95-120	95	95/15	
25792323	MK 23-230	23	14						680/85
25792325	MK 25-230	25	14	185	150	150	120		
25792326	MK 25B-230	25	40			150	120	44/32 50/30 120/20	
25792328	MK 28-230	28	14	240		185	150-185		
25792329	MK 28B-230	28	40			185	150-185	125/30 150/25	
25792330	MK 30-230	30	17		185				
25792331	MK 30B-230	30	25					95/55 170/40 185/30	
25792332	MK 32-230	32	17	300		240			
25792333	MK 32B-230	32	25			240			
25792334	MK 34-230	34	17		240	300	240		
25792335	MK 34B-230	34	25			300	240	105/75 120/70 210/35 210/50 230/30 240/40	
25792338	MK 38-230	38	17	400		400	300		
25792339	MK 38B-230	38	25			400	300	265/35 300/50 305/40 340/30	
25792342	MK 42-230	42	17	500					
25792343	MK 42B-230	42	25					380/50 385/35	
25792344	MK 44-230	44	17	630		500			

Auf Anfrage:

- periodische Kalibrierung der DIN-Pressensätze mit Prüfzertifikat
- Sondereinsätze

Rundrückeinsätze zum Verrunden von
Kupfer- und Aluminium-Sektorleitern



Best.-Nr.	INT-Id.	Pressbreite	Querschnitt (mm ²)	
			se	sm
25673010	MR 4,1-C *	35	-	10
25673016	MR 5,1-C *	35	-	16
25673025	MR 6,3-C *	35	35	25
25673035	MR 7,5-C *	35	50	35
25673050	MR 9,0-C *	35	70	50
25673070	MR 10,5-C *	35	95	70
25673095	MR 12,5-C *	35	120	95
25673120	MR 14,0-C *	35	150	120
25673150	MR 15,7-C *	35	185	150
25673185	MR 17,5-C *	35	240	185
25673240	MR 20,2-C *	35	300	240
25673300	MR 22,5-C *	35		300

Dornpresseinsätze für
feindrätige Leiter



Best.-Nr.	INT-Id.	Querschnitt (mm ²)
25795120	MDF 120-230	120
25795150	MDF 150-230	150
25795185	MDF 185-230	185
25795240	MDF 240-230	240
25795300	MDF 300-230	300