

station de tri sélectif

Capacité 3 x 40 l, hauteur x largeur x profondeur 815 x 1050 x 350 mm, avec 4 ouverture(s) d'introduction, non inflammable, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7016 gris anthracite, surface résistant aux UV et à la lumière, couvercle bleu/jaune/anthracite, soubassement pieds de réglage de hauteur



Numéro d'article: 142790

Station de triage

avec 3 récipients

station de tri sélectif

- Capacité 3 x 40 l
- hauteur x largeur x profondeur 815 x 1050 x 350 mm
- avec 4 ouverture(s) d'introduction
- non inflammable
- Vidage facile par porte
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL7016 gris anthracite
- surface résistant aux UV et à la lumière
- surface résistant aux UV et à la lumière
- couvercle bleu/jaune/anthracite
- soubassement pieds de réglage de hauteur
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	station de tri sélectif	Matériau corps	acier
lieu d'utilisation	extérieur	surface de corps	finition peinture époxy
installation	tablette	couleur du corps	gris anthracite // RAL7016
capacité	40 l	couleur du couvercle	bleu/jaune/anthracite
Unités collectrices	3 pièce	vidange par	porte
nombre d'ouvertures d'introduiti	4 pièce	propriété surface	résistant aux UV/à la lumière
hauteur	815 mm	soubassement	pieds de réglage de hauteur
largeur	1050 mm	forme	angulaire
profondeur	350 mm	garantie	5 années
coupe-feu	non inflammable	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
réservoir intérieur	oui	Poids	75 kg
couvercle	non		