

Key Features


Bildschirmdiagonale	27 Zoll / 68,58 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	TN / 170 / 160 Grad
Bildwiederholfrequenz	144 Hertz
Konnektivität	2x HDMI / DP / 4x USB
Besonderheit	AMD FreeSync™ Technologie, Low Input Lag, Gaming Modi, Schwarzstabilisierung




400 cd/m²
HELLIGKEIT



1 ms
REAKTIONSZEIT



AMD FreeSync™
TECHNOLOGIE



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



144 Hertz
BILDWIEDERHOLFREQUENZ

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic XG2702 ist das ultimative 27 Zoll-Display für alle Gamer, die höchste Leistung benötigen. Dank seiner Bildwiederholfrequenz von unglaublichen 144 Hertz und der AMD-FreeSync-Technologie, minimiert der XG2702 unschöne Tearing-Effekte sowie sichtbare Ruckler, und ermöglicht einen fließenden Spielfluss während rasanter action-geladener Szenen. Darüber hinaus liefert dieser Monitor eine schnelle Reaktionszeit von 1 ms für flüssige Bilder ohne Nachziehen, Unschärfen oder Geisterbilder. Mit einer hohen Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, einem nativen Kontrastverhältnis von 1.000 : 1 und zwei 3-Watt-Lautsprecher liefert der Gaming-Profi gestochen scharfe Bilder und knackigen Sound in kristallklarer Qualität. Verschiedene Gaming-Modi optimieren das Spielerlebnis bei Egoshootern, Echtzeit-Strategiespielen und MOBA-Spielen und verschafft Spielern den entscheidenden Vorteil. Zudem unterstützt die Schwarzstabilisierungs-Funktion beim Aufspüren von Feinden, die im Dunkeln lauern. Zwei HDMI-, ein DisplayPort- und vier USB-Schnittstellen sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten für PC-Systeme, Spielekonsolen, Blu-ray DVD-Player oder andere Multimedia Peripheriegeräte. Der von Gamern inspirierte Standfuß des XG2702 ist nicht nur dreh-, schwenk-, neig- und höhenverstellbar, sondern bietet zudem eine integrierte Kopfhörerhalterung sowie Kabelführung und rundet das Profi-Gaming-Paket perfekt ab.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TN
Bildschirmdiagonale	27" / 68,58 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	120 M : 1
Einblickwinkel	170 / 160 Grad
Reaktionszeit	1 ms
Bildwiederholfrequenz	144 Hertz
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

EINGÄNGE

HDMI (1.4 / 2.0)	1 / 1
DisplayPort (1.2)	1
USB Typ A (3.0)	4

AUSGÄNGE

USB Typ B (3.0)	1
Audio	1

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2x 3 Watt
--------------	-----------

FEATURES

AMD FreeSync™-Technologie, Low Input Lag, Schwarzstabilisierung, Gaming-Modi (FPS 1, FPS 2, RTS, ColorX und MOBA), ViewScale;

Eye-Care-Technologie Blaulichtfilter, Flicker-Free-Technologie;

Eco-Mode	Ja
----------	----

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit	120 mm
Neigungswinkel	15 bis -5 Grad

Rotation auf Hochformat	90 Grad
Drehbarkeit	90 Grad

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	642 x 436 x 239 mm
Monitor ohne Fuß	642 x 391 x 65 mm
Verpackung	755 x 469 x 215 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	9 kg
Monitor ohne Fuß	5,7 kg
Verpackung	11,3 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Verbrauch (typisch)	37 Watt
Verbrauch (jährlich)	54 kWh
Verbrauch (eco)	26 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,5 Watt

NORMEN



Normen	Energy Star, ISO13406-2, CE, RoHS, REACH, FCC, CU, EuP,
--------	---

GARANTIE

2 Jahre Pick Up, Repair, Return

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,8 m)	1
DisplayPort-Kabel	1
USB-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



- Kontrollsteuerung
- Kopfhörerhalterung
- VESA®-Halterung 100 x 100 mm

- Integrierte Lautsprecher
- Netzkabel-Anschluss
- 4x USB-Eingang Typ A

- Kabelmanagement-Ring
- DisplayPort-Eingang
- 2x HDMI-Eingang

- Audio-Ausgang
- USB-Ausgang Typ B