



Beschreibung:

Kraftstoff-Kanister PROFI, 20L, natur, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
- platzsparend stapelbar und passend in Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500
- mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, schwarz
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
- auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
- separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr. UN 3H1/Y/150/..D/BAM 12924-huen
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
- t=Tiefe=165 mm b=Breite=350 mm h=Höhe=495 mm
- Anzugdrehmoment: 8 Nm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	802032
GTIN	4007228801958
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	3

Farbe	natur
Volumen in L	20
Gewicht (kg)	1,25
T x B x H (mm)	165 x 350 x 495

Umverpackung

Inhalt in Stück	3
T x B x H (mm)	530 x 395 x 545

Bruttogewicht VE (kg)	4,35
EAN Verpackungseinheit	4007228802030

Palette

Anzahl an Kartons	16
Anzahl an Lagen	4
T x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,33

Kartons pro Lage	4
Brutto Gewicht Palette (Kg)	89,60